


Свързващ кабел с щекер

ASTGH040VAS0005E04

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------------	---------------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...100
Защита	IP 68; IP 69K

Механични данни

Размери [mm]	15 x 15 x 41,5
Материал	PVC
Формиран корпусен материал	PVC
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Свързващ кабел с щекер

ASTGH040VAS0005E04

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PVC, оранжев, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял