




Щекер с терминаращ резистор на CAN шина

SSTGH050ZDAFKPG



Приложение		
Система		контакти със златно покритие
Приложение		CAN bus
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-40...85
Защита		IP 68
Механични данни		
Тегло	[g]	8,39
Размери	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		цинкова отливка, с никелово покритие
Забележки		
Забележки		Изключващото съпротивление на CAN шината (120 Ω) е интегрирано в щекерното съединение M12.
Единица на опаковката		1 брой




Щекер с терминаращ резистор на CAN шина

SSTGH050ZDAFKPG

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: ...0,6 Nm



Връзка

