
E11596

Свързващ кабел с конектор

ADOGH050MSA0002C02



Приложение		
Система		Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения
Приложение		CAN bus
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...80
Температура на съхранение	[°C]	-40...80
Защита		IP 68
Механични данни		
Тегло	[g]	163
Размери	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Радиус на огъване при неподвижен монтаж	мин. 5 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
	Цикли на огъване	> 1 Mio.

E11596

Свързващ кабел с конектор

ADOGH050MSA0002C02

Забележки

Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, лилав, Ø 6,8 mm, ширмован; RD / BK: 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + WH / BU: 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + screen: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Връзка



	Цветове на проводниците :
BK =	черен
BU =	син
RD =	червен
WH =	бял
screen =	екран