


E11601



Кабелен адаптер

EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)



1 О-пръстен



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
--------------------	-----	-------------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Защита		IP 67
--------	--	-------

Механични данни

Тегло	[g]	33
-------	-----	----

Монтажна резба		PG 9
----------------	--	------

Материал		месинг с никелово покритие
----------	--	----------------------------

Формиран корпусен материал		месинг, с никелово покритие
----------------------------	--	-----------------------------

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

E11601



Кабелен адаптер


EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)

Електрическо свързване

Кабел: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие



Връзка

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

цветове по DIN
47100

BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
WH =	бял
YE =	жълт

Цветове на проводниците :