


Т-образен разпределител

T SPLITTER M12/2XUS



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	3
Макс. токово натоварване общо	[A]	3

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 68

Механични данни

Тегло	[g]	39,7
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие

Акcesoари

Доставени артикули	Предпазни капачки: 1
--------------------	----------------------

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Т-образен разпределител

T SPLITTER M12/2XUS

Електрическо свързване

Връзка



Конектор: 1 x M12; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие