

# E11664




## Y свързващ кабел

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC503

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



3-1 входен кабел сив  
3-2 октавис кабел черен

### Приложение

Система

Без халоген

### Електрически показатели

|                               |     |            |
|-------------------------------|-----|------------|
| Работно напрежение            | [V] | 10...30 DC |
| Макс. токово натоварване общо | [A] | 4          |

### Условия на работа

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Околна температура | [°C] | -25...90 |
| Защита             |      | IP 68    |

### Механични данни

|                                       |     |                             |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------|
| Тегло                                 | [g] | 65                          |
| Материал                              |     | TPU                         |
| Формиран корпусен материал            |     | TPU                         |
| Материал на гайката                   |     | месинг, с никелово покритие |
| Брой разпределителни кутии за портове |     | 2                           |

## Y свързващ кабел

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

## Забележки

Единица на опаковката


1 брой

## Електрическо свързване

Кабел: 0,25 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)


## Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



## Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



## Връзка

