

Насипни кабели

CABLE/ 50M/ PUR/4X0,34/BK



Приложение

Система

Без халоген; Заварачни приложения

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...90

Механични данни

Тегло

[g]

1612

Заварачни приложения

да

Заварачни приложения

Радиус на огъване за гъвкави приложения

мин. 10 x диаметър на кабела

Скорост на движение

макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²

Цикли на огъване

> 5 Mio.

Натоварване на усукване

± 180 °/m

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 50 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP