


Свързващ кабел с конектор

ADOAH040MSN0002A04

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Приложение

Ex зона 1

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 15 DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...90

Защита

IP 67

Механични данни

Размери

[mm]

27 x 15 x 39

Материал

TPU

Формиран корпусен материал

TPU

Материал на гайката

месинг, с никелово покритие

Забележки

Забележки

При използване на контакти в опасни зони (ATEX) има специални изисквания по отношение на окабеляването.

Изискванията на приложимите разпоредби за монтаж трябва да бъдат абсолютно спазени от потребителя на собствена отговорност.

Единица на опаковката

1 брой



Свързващ кабел с конектор


ADOAH040MSN0002A04

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PUR / PVC, син, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка



BN = Цветовете на проводниците :
GY = кафяв
WH = сив
 бял