




Т-образен разпределител

Y-splitter/STM12/2xUS



Приложение		
Дизайн		за сензори за налягане PNI
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	3
Макс. токово натоварване общо	[A]	3
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 68
Механични данни		
Тегло	[g]	38
Материал		PUR
Забележки		
Забележки		ориентация конектори A / B вертикални (за вертикален датчик)
Единица на опаковката		1 брой

Т-образен разпределител

Y-splitter/STM12/2xUS

Електрическо свързване

Връзка

