


E11697



Свързващ кабел с конектор

ADOAO140MSS0005B11



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 30 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	3
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	421,5
Размери	[mm]	45 x 20 x 49
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E11697



Свързващ кабел с конектор


ADOAO140MSS0005B11

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, черен, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M16, под тъгъл; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M:	не се използва
U:	не се използва
	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт
RD =	червен