


Свързващ кабел с щекер

ASTGF030MSS0,28H03

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 AC / < 75 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	3

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...85
Защита	IP 68

Механични данни

Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки

Забележки	кабел: 60 mm неширмован и 3mm обелен
Единица на опаковката	1 брой

**Свързващ кабел с щекер**

ASTGF030MSS0,28H03

Електрическо свързванеКабел: 0,28 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Електрическо свързване - щекер**

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие

**Връзка**

1	BN
3	BU
4	BK

	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син