


Свързващ кабел

VDOGG030--S0002A03STGH030MSS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система

Без силикон; контакти със златно покритие

Без силикон

да

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Клас на защита

III

Макс. токово натоварване
общо

[A]

3

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...85

Защита

IP 67

Механични данни

Материал

PUR

Формиран корпусен
материал

PUR

Материал на гайката

месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката

1 брой



Свързващ кабел

VDOGG030--S0002A03STGH030MSS

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR / PVC, черен, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm

