



Свързващи конектори

SSTGH050VASFPKG

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11859

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 125 AC/DC
Макс. токово натоварване общо [A]	4; (...40 °C)

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...85
Защита	IP 67

Механични данни

Размери [mm]	20 x 20 x 52
Материал	PA
Формиран корпусен материал	PA
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Свързващи конектори


SSTGH050VASFPKG

Електрическо свързване

терминали: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заклучване: неръждаема стомана (1.4571/316Ti); Контакти: със златно покритие



Връзка

