


ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Алтернативни артикули: EBC001

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Работно напрежение	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	4
Макс. токово натоварване общо	[A]	12

Околна температура	[°C]	-15...80
Защита		IP 67



Разделителна кутия

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Механични данни		
Размери	[mm]	28 x 60 x 118
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Брой разпределителни кутии за портове		4
Вид на конектора		M12


Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - Връзка

Конектор: 1 x M23; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



E11719



Разделителна кутия

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 4 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm

