
E11721

Разделителна кутия

ZDO6H050MSS0010H07

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приложение		
Система		Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	4
Макс. токово натоварване общо	[A]	12
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-15...80
Защита		IP 67
Механични данни		
Материал		TPU

E11721

Разделителна кутия

ZDO6H050MSS0010H07

Формиран корпусен материал	TPU
Брой разпределителни кутии за портове	6
Вид на конектора	M12

Забележки


Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване


Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 6 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



Цветове на проводниците :

BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
WH =	бял
YE =	жълт