




Разделителна кутия

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EBC009
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение		
Система		Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		< 60 AC / < 75 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]		4
Макс. токово натоварване общо [A]		12
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-15...80
Защита		IP 67



Разделителна кутия

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Механични данни		
Размери	[mm]	28 x 60 x 152
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Брой разпределителни кутии за портове		8
Вид на конектора		M12


Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - Връзка

Конектор: 1 x M23; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



E11725



Разделителна кутия

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 8 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm

