


Разделителна кутия

ZDO4H050MSS0005H11

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EBC014

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 AC / < 75 DC
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	4
Макс. токово натоварване общо [A]	12

Условия на работа

Околна температура [°C]	-15...80
Защита	IP 67



Разделителна кутия

ZDO4H050MSS0005H11

Механични данни

Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Брой разпределителни кутии за портове	4
Вид на конектора	M12

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 4 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm





Разделителна кутия

ZDO4H050MSS0005H11

Връзка

<u>BN</u>	1 (1...4)	C
<u>BU</u>	3 (1...4)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...4)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C

	Цветовете на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
WH =	бял
YE =	жълт