




Разделителна кутия

ZD08H050MSS0000-00STAK190MSS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EBC011
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение		
Система		Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		< 60 AC / < 75 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]		4
Макс. токово натоварване общо [A]		10
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-15...80
Защита		IP 67



Разделителна кутия


ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Механични данни		
Размери	[mm]	28 x 60 x 152
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Брой разпределителни кутии за портове		8
Вид на конектора		M12

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - Връзка

Конектор: 1 x M23; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка

+	19	1 (1...8)
-	6	3 (1...8)
±	12	5 (1...8)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)
	11	4 (7)
	10	2 (7)
	1	4 (8)
	18	2 (8)

E11734



Разделителна кутия

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 8 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm

