


# E11736



## Свързващ кабел с конектор

ADOGK120MSS0005H12



### Приложение

|         |             |
|---------|-------------|
| Система | Без халоген |
|---------|-------------|

### Електрически показатели

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Работно напрежение [V] | < 63 AC/DC |
|------------------------|------------|

### Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...80 |
| Защита                  | IP 67    |

### Механични данни

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Тегло [g]                  | 732                         |
| Размери [mm]               | 26 x 26 x 85                |
| Материал                   | PUR черен                   |
| Формиран корпусен материал | PUR                         |
| Материал на гайката        | месинг, с никелово покритие |
| Усилие на затягане [Nm]    | 2                           |

### Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

## Свързващ кабел с конектор


ADOGK120MSS0005H12

## Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm)

## Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M23, прав; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие



## Връзка



|      |                             |
|------|-----------------------------|
|      | Цветовете на проводниците : |
| BN = | кафяв                       |
| BU = | син                         |
| GN = | зелен                       |
| GY = | сив                         |
| PK = | розов                       |
| RD = | червен                      |
| WH = | бял                         |
| YE = | жълт                        |