


Свързващ кабел с конектор

ADOGK120MSS0015H12



Приложение

Система	Без халоген
---------	-------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 63 AC/DC
------------------------	------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	2027
Размери [mm]	26 x 26 x 85
Материал	PUR черен
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Усилие на затягане [Nm]	2

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Свързващ кабел с конектор


ADOGK120MSS0015H12

Електрическо свързване

Кабел: 15 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M23, прав; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка



Цветовете на проводниците :

BN = кафяв
 BU = син
 GN = зелен
 GY = сив
 PK = розов
 RD = червен
 WH = бял
 YE = жълт