


E11739



Свързващ кабел с конектор

ADOAK120MSS0005H12



Приложение

Система	Без халоген
---------	-------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 63 AC/DC
------------------------	------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	748,5
Размери [mm]	51 x 26 x 70
Материал	PUR черен
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Усилие на затягане [Nm]	2

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Свързващ кабел с конектор


ADOAK120MSS0005H12

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M23, под тъгл; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка



Цветовете на проводниците :

BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
WH =	бял
YE =	жълт