


E11740



Свързващ кабел с конектор

ADOAK120MSS0010H12



Приложение		
Система		Без халоген
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 63 AC/DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	1390
Размери	[mm]	51 x 26 x 70
Материал		PUR черен
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Усилие на затягане	[Nm]	2
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Свързващ кабел с конектор


ADOAK120MSS0010H12

Електрическо свързване


Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M23, под тъгл; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка



	Цвета на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
WH =	бял
YE =	жълт