


E11742



Свързващ кабел с конектор

ADOGK190MSS0005H19



Приложение

Система	Без халоген
---------	-------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 63 AC/DC
Макс. токово натоварване общо [A]	8

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	1141
Размери [mm]	26 x 26 x 85
Материал	PUR черен
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Усилие на затягане [Nm]	2

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E11742



Свързващ кабел с конектор


ADOGK190MSS0005H19

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M23, прав; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие





Свързващ кабел с конектор

ADOGK190MSS0005H19

Връзка

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт