


# E11744



## Свързващ кабел с конектор

ADOGK190MSS0015H19



### Приложение

|         |             |
|---------|-------------|
| Система | Без халоген |
|---------|-------------|

### Електрически показатели

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Работно напрежение [V]            | < 63 AC/DC |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 8          |

### Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...80 |
| Защита                  | IP 67    |

### Механични данни

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Тегло [g]                  | 3140,5                      |
| Размери [mm]               | 26 x 26 x 85                |
| Материал                   | PUR черен                   |
| Формиран корпусен материал | PUR                         |
| Материал на гайката        | месинг, с никелово покритие |
| Усилие на затягане [Nm]    | 2                           |

### Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|



## Свързващ кабел с конектор


ADOGK190MSS0015H19

### Електрическо свързване

Кабел: 15 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm )

### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M23, прав; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие





## Свързващ кабел с конектор

ADOGK190MSS0015H19

## Връзка

|    |       |
|----|-------|
| 1  | VT    |
| 2  | RD    |
| 3  | GY    |
| 4  | RD/BU |
| 5  | GN    |
| 6  | BU    |
| 7  | GY/PK |
| 8  | WH/GN |
| 9  | WH/YE |
| 10 | WH/GY |
| 11 | BK    |
| 12 | GN/YE |
| 13 | YE/BN |
| 14 | BN/GN |
| 15 | WH    |
| 16 | YE    |
| 17 | PK    |
| 18 | GY/BN |
| 19 | BN    |

Цветовете на проводниците :

|      |        |
|------|--------|
| BK = | черен  |
| BN = | кафяв  |
| BU = | син    |
| GN = | зелен  |
| GY = | сив    |
| PK = | розов  |
| RD = | червен |
| VT = | лилав  |
| WH = | бял    |
| YE = | жълт   |