


E11745



Свързващ кабел с конектор

ADOAK190MSS0005H19



| Приложение                    |                                         |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Система                       |                                         | Без халоген; Заварачни приложения |
| Електрически показатели       |                                         |                                   |
| Работно напрежение            | [V]                                     | < 63 AC/DC                        |
| Макс. токово натоварване общо | [A]                                     | 8                                 |
| Условия на работа             |                                         |                                   |
| Околна температура            | [°C]                                    | -25...80                          |
| Защита                        |                                         | IP 67                             |
| Механични данни               |                                         |                                   |
| Тегло                         | [g]                                     | 1165                              |
| Размери                       | [mm]                                    | 51 x 26 x 70                      |
| Материал                      |                                         | PUR черен                         |
| Формиран корпусен материал    |                                         | PUR                               |
| Материал на гайката           |                                         | месинг, с никелово покритие       |
| Усилие на затягане            | [Nm]                                    | 2                                 |
| Заварачни приложения          |                                         | да                                |
| Заварачни приложения          | Радиус на огъване за гъвкави приложения | мин. 10 x диаметър на кабела      |
|                               | Скорост на движение                     | макс. 2 m/s                       |
|                               | Цикли на огъване                        | > 500000                          |
|                               | Натоварване на усукване                 | ± 30 °/m                          |
| Забележки                     |                                         |                                   |
| Единица на опаковката         | 1 брой                                  |                                   |

# E11745



## Свързващ кабел с конектор


ADOAK190MSS0005H19

### Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm)

### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M23, под тъгъл; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие





## Свързващ кабел с конектор

ADOAK190MSS0005H19

## Връзка

|    |       |
|----|-------|
| 1  | VT    |
| 2  | RD    |
| 3  | GY    |
| 4  | RD/BU |
| 5  | GN    |
| 6  | BU    |
| 7  | GY/PK |
| 8  | WH/GN |
| 9  | WH/YE |
| 10 | WH/GY |
| 11 | BK    |
| 12 | GN/YE |
| 13 | YE/BN |
| 14 | BN/GN |
| 15 | WH    |
| 16 | YE    |
| 17 | PK    |
| 18 | GY/BN |
| 19 | BN    |

Цветовете на проводниците :

|      |        |
|------|--------|
| BK = | черен  |
| BN = | кафяв  |
| BU = | син    |
| GN = | зелен  |
| GY = | сив    |
| PK = | розов  |
| RD = | червен |
| VT = | лилав  |
| WH = | бял    |
| YE = | жълт   |