


E11747



Свързващ кабел с конектор

ADOAK190MSS0015H19



Приложение		
Система	Без халоген; Заварачни приложения	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 63 AC/DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	8
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	3194
Размери	[mm]	51 x 26 x 70
Материал		PUR черен
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Усилие на затягане	[Nm]	2
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 2 m/s
	Цикли на огъване	> 500000
	Натоварване на усукване	± 30 °/m
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	

E11747



Свързващ кабел с конектор


ADOAK190MSS0015H19

Електрическо свързване

Кабел: 15 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M23, под ъгъл; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие





Свързващ кабел с конектор

ADOAK190MSS0015H19

Връзка

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт