




Y свързващ кабел

YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC434

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------------	---------------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 68

Механични данни

Тегло [g]	0,111
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Уплътнителен материал	FKM
Брой разпределителни кутии за портове	2

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Y свързващ кабел

YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен, прозрачен; Заклучване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие



Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Връзка

