
E11773

Разделителна кутия

ProcessLine SB V4A 5m

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	4
Макс. токово натоварване общо	[A]	6
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-5...70

E11773

Разделителна кутия

ProcessLine SB V4A 5m


Защита		IP 69K; (За да се гарантира степента на защита, неизползваните гнезда трябва да бъдат покрити с предоставените защитни капачки.; Усилие на затягане: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
Механични данни		
Размери [mm]		Ø 137,3 / L = 72
Материал		резбована букса: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Светодиод-Fenster: PC; О-пръстен: EPDM; Предпазна капачка: PP
Формиран корпусен материал		неръждаема стомана
Брой разпределителни кутии за портове		8
Вид на конектора		M12
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	16 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Аксесоари		
Доставени артикули		Предпазни капачки: M12
Забележки		
Забележки		външно захранване съгласно PELV
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR / PVC, черен, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 8 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана




E11773

Разделителна кутия

ProcessLine SB V4A 5m

Връзка



Цветове на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт

E11773

Разделителна кутия

ProcessLine SB V4A 5m