


E11774



Конектор за окабеляване

SDOGH050MSSFPG



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 45 AC / < 70 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	4; (...40 °C)

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...100
Защита	IP 68

Механични данни

Тегло [g]	29,9
Размери [mm]	20 x 20 x 46
Материал	РА
Формиран корпусен материал	РА
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E11774



Конектор за окабеляване

SDOGH050MSSFKPG

Електрическо свързване

винтови клеми: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Връзка

