


E11795



Конектор за окабеляване

SDOAA030MSSFPG



Приложение		
Система		Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC
Макс. токово натоварване общо	[A]	4; (...40 °C)
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	24,8
Размери	[mm]	35 x 20 x 30
Материал		РА
Формиран корпусен материал		РА
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E11795



Конектор за окабеляване


SDOAA030MSSFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4...6 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x 1/2", под ъгъл; кодиране: С; Формовано тяло: РА; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Връзка

