




Свързващи конектори

SSTGH040MSSFKSK



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 67

Механични данни

Тегло	[g]	11,8
Размери	[mm]	16 x 16 x 54
Материал		PA 6.6
Формиран корпусен материал		PA 6.6
Материал на гайката		PA 6.6

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Електрическо свързване

технология за конектор в изолацията: 0,14...0,34 mm²; Кабелна обвивка: Ø 3,5...6 mm

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA 6.6; Заклучване: PA 6.6



E11840



Свързващи конектори

SSTGH040MSSFKSK

Връзка

