


# E11844



## Свързващ кабел с конектор

ADOAH050MSN0050A05

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



### Приложение

Приложение Ex зона 1

### Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...30 DC

### Условия на работа

Околна температура [°C] -25...90

Защита IP 67

### Класификация за безопасност

Макс. вътрешен капацитет [nF] 3,8

Макс. вътрешна индуктивност [µH] 29,5

### Механични данни

Размери [mm] 27 x 15 x 39

Материал TPU

Материал на гайката месинг, с никелово покритие

### Забележки

Забележки

При използване на контакти в опасни зони (ATEX) има специални изисквания по отношение на окабеляването.  
Изискванията на приложимите разпоредби за монтаж трябва да бъдат абсолютно спазени от потребителя на собствена отговорност.

Единица на опаковката

1 брой

# E11844



## Свързващ кабел с конектор


ADOAH050MSN0050A05

### Електрическо свързване


Кабел: 50 m, PUR / PVC, син, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Електрическо свързване - Конектор

Съединител: 1 x M12, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



### Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GY =	сив
WH =	бял

Артикулът не се предлага вече - запис в архива