


Свързващ кабел с конектор

ADOGH080MSS0010K08

За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани.

Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).



Приложение

Система

ширмован кабел

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Клас на защита

III

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...80

Защита

IP 67

Механични данни

Тегло

[g]

677

Размери

[mm]

15 x 15 x 43

Материал

PUR

Формиран корпусен материал

PUR

Материал на гайката

месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Свързващ кабел с конектор

ADOGH080MSS0010K08

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PUR, черен, Ø 6,6 mm, ширмован; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана



Връзка



цветове по DIN 47100

Цвета на проводниците :

BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
WH =	бял
YE =	жълт
screen =	екран