


Свързващ кабел с конектор

ADOGH080MSS0015K08

За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани.

Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).



Приложение		
Система		ширмован кабел
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		< 30 AC / < 36 DC
Клас на защита		III
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-25...80
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло [g]		976,3
Размери [mm]		15 x 15 x 43
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Свързващ кабел с конектор

ADOGH080MSS0015K08

Електрическо свързване

Кабел: 15 m, PUR, черен, Ø 6,6 mm, ширмован; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана



Връзка



цветове по DIN 47100

Цвета на проводниците :

BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
WH =	бял
YE =	жълт
screen =	екран