


## Свързващ кабел с щекер

ASTAH050MSS0002H05

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC095

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



## Приложение

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие |
| Без силикон | да                                                     |

## Електрически показатели

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Работно напрежение [V]            | < 30 AC / < 36 DC |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 4                 |

## Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...90 |
| Защита                  | IP 67    |

## Механични данни

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Размери [mm]               | 39 x 15 x 30                |
| Материал                   | TPU                         |
| Формиран корпусен материал | TPU                         |
| Материал на гайката        | месинг, с никелово покритие |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|



## Свързващ кабел с щекер


ASTAH050MSS0002H05

## Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm )

## Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



## Връзка

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
|      | Цветовете на проводниците : |
| BK = | черен                       |
| BN = | кафяв                       |
| BU = | син                         |
| GY = | сив                         |
| WH = | бял                         |