




Кабелен адаптер

EDOGH050MSS00,7E05(M16)



1 О-пръстен



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 125 AC/DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 68
Механични данни		
Тегло	[g]	25,1
Монтажна резба		M16
Материал		цинкова отливка с никелово покритие
Формиран корпусен материал		цинкова отливка, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E11917



Кабелен адаптер


EDOGH050MSS00,7E05(M16)

Електрическо свързване


Кабел: 0,7 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: цинкова отливка, с никелово покритие



Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN/YE =	зелен/жълт
WH =	бял