


# E11943



## Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0025H04

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



| Приложение                        |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| Система                           | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие |   |
| Без силикон                       | да   |   |
| Електрически показатели           |  |   |
| Работно напрежение [V]            | < 250 AC / < 300 DC                                    |   |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 4  |   |
| Условия на работа                 |  |   |
| Околна температура [°C]           | -40...90   |   |
| Защита                            | IP 67; IP 68; IP 69K                                   |   |
| Тестове / одобрения               |  |   |
| Устойчивост на вибрации           | EN 60068-2-6 Fc  | 20 Земно притегляне (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C         |
|                                   |  | 50 почистващи цикъла на честота; 1 октава на минута в 3 оси |
| Удароустойчивост                  | EN 60068-2-27 Ea                                       | 100 Земно притегляне 11 ms полузадължително; 6 удара        |

# E11943



## Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0025H04

|                                     |                  |   |
|-------------------------------------|------------------|---|
|                                     |                  | във всяка посока по трите координатни оси / -40 °C / 85 °C                                      |
| Непрекъснатата устойчивост на удари | EN 60068-2-29 Eb | 40 Земно притегляне 6 ms; 4000 удара във всяка посока на трите координатни оси / -20 °C / 50 °C |
| Бързи температурни промени          | EN 60068-2-14 Na | TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 цикъла   |
| Тест с пръскане на сол              | EN 60068-2-52 Kb | степен на тежест 5 (4 цикъла на изпитване)  |

### Механични данни

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Размери [mm]        | 15 x 15 x 43                |
| Материал            | TPU                         |
| Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |

### Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

### Електрическо свързване

Кабел: 25 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm )

### Електрическо свързване - Конектор

Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



# E11943



## Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0025H04

### Връзка



Цветовете на проводниците :

|      |       |
|------|-------|
| BK = | черен |
| BN = | кафяв |
| BU = | син   |
| WH = | бял   |

Артикулът не се предлага вече - запис в архива