


Свързващ кабел с конектор

ADOGH080MSS0002H08

За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани.

Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).



Приложение	
Система	Без халоген
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	< 30 AC / < 36 DC
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 68
Механични данни	
Тегло [g]	135,9
Размери [mm]	15 x 15 x 43
Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

E11950



Свързващ кабел с конектор

ADOGH080MSS0002H08

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

цветове съгласно
DIN EN 60947-5-2

Цветове на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GY =	сив
PK =	розов
OG =	оранжев
VT =	лилав
WH =	бял