


Джъмпер за клапан

AVDAA031PLS0010H03



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 24 AC/DC
Защита срещу пренапрежение	да; (VDR)
Макс. токово натоварване общо [A]	5

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...80
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	491,5
Размери [mm]	28,5 x 29,5 x 47
Материал	PP; FKM
Формиран корпусен материал	PP / FPM

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------



Джъмпер за клапан

AVDAA031PLS0010H03

Забележки

Единица на опаковката


1 брой

Електрическо свързване


Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: PP / FPM



Връзка



Цвета на проводниците :

BN = кафяв

BU = син

GN/YE = зелен/жълт