


Джъмпер за клапан

AVDAB031PLS0010H03



Приложение		
Система	Без силикон; Без халоген	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 24 AC/DC
Защита срещу пренапрежение	да; (VDR)	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...80
Защита	IP 67	
Механични данни		
Тегло	[g]	490
Размери	[mm]	28,5 x 24 x 49
Материал	PP; FKM	
Формиран корпусен материал	PP / FPM	
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	



Джъмпер за клапан

AVDAB031PLS0010H03

Електрическо свързване


Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип В DIN, под тъгъл; Формовано тяло: PP / FPM; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка



Цвета на проводниците :

BN =	кафяв
BU =	син
GN/YE =	зелен/жълт