




Свързващ кабел

VDOAF030MSS0001I03STGH030MSS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	Без халоген
---------	-------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Клас на защита	III

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 67

Механични данни

Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие






Свързващ кабел

VDOAF030MSS0001I03STGH030MSS

Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PUR, Без халоген; с кръстосана връзка; 3 x 0,34 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

