

Свързващ кабел

VSTGH050MSS0002I03VDAB031--S

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	Без халоген
---------	-------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 24 AC/DC
------------------------	------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
-------------------------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Размери [mm]	15 x 15 x 46,5
--------------	----------------

Материал	TPU
----------	-----

Формиран корпусен материал	TPU
----------------------------	-----

Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
---------------------	-----------------------------

Акcesoари

Доставени артикули	винт панел за етикетиране
--------------------	------------------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Свързващ кабел

VSTGH050MSS0002I03VDAB031--S

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, Без халоген; с кръстосана връзка; 3 x 0,5 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип B DIN, под тъгъл; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

