


Разделителна кутия

ZDO4H059MSS0005H11

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EBC016

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	4
Макс. токово натоварване общо [A]	12


Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----



Разделителна кутия


ZDO4H059MSS0005H11

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-15...80
Защита		IP 67
Механични данни		
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Брой разпределителни кутии за портове		4
Вид на конектора		M12
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	8 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)		
Електрическо свързване - прорез		
Конектор: 4 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm		
		

Разделителна кутия

ZDO4H059MSS0005H11

Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BU =	кафяв
GN =	син
GY =	зелен
PK =	сив
RD =	розов
WH =	червен
YE =	бял
	жълт