


Свързващ кабел с конектор

ADOAA040VAS0010E04

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC
------------------------	----------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...70
Защита	IP 67

Механични данни

Размери [mm]	27 x 15 x 39
Материал	PVC
Формиран корпусен материал	PVC
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E11026



Свързващ кабел с конектор

ADOAA040VAS0010E04


Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x 1/2", под ъгъл; кодиране: C; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L);

Контакти: със златно покритие



Връзка



BK =	Цветовете на проводниците :
BN =	черен
BU =	кафяв
WH =	син
	бял