


Свързващ кабел

VDOAH043MSS00,3I04STGH040MSS

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC020

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система

Без халоген

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

10...30 DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...90

Защита

IP 67

Механични данни

Материал

TPU

Формиран корпусен материал

TPU

Материал на гайката

месинг, с никелово покритие

Дисплеи / работни елементи

Дисплей

Статус на превключване

2 x Светодиод, жълт

Работа

1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Свързващ кабел

VDOAH043MSS00,3I04STGH040MSS

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PUR, Без халоген; с кръстосана връзка; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

