


Конектор за окабеляване

SDOAL070PLSFKPG



Приложение

Система	контакти със златно покритие
---------	------------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------------	---------------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...100
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	43,7
Размери [mm]	59 x 29 x 38,5
Материал	PBT
Формиран корпусен материал	PBT
Материал на гайката	PA

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Конектор за окабеляване


SDOAL070PLSFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...2,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x Rd24, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PBT; Заклучване: PA; Контакти: със златно покритие



Връзка

