


Свързващ кабел с конектор

ADOGF030ZDS0005E03

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11495

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 60 AC/DC
--------------------	-----	------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Защита	IP 68
--------	-------

Механични данни

Размери	[mm]	10 x 10 x 33
---------	------	--------------

Материал	PUR
----------	-----

Формиран корпусен материал	PUR
----------------------------	-----

Материал на гайката	цинкова отливка
---------------------	-----------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E11044



Свързващ кабел с конектор

ADOGF030ZDS0005E03

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка



Връзка



BK =	Цветовете на проводниците :
BN =	черен
BU =	кафяв
	син