


Джъмпер за клапан

VSTGH050MSS0003A03VDAA041--S

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система

Без халоген

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 24 AC/DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...90

Защита

IP 67

Механични данни

Материал

PUR

Формиран корпусен материал

PUR

Материал на гайката

месинг, с никелово покритие

Акcesoари

Доставени артикули

винт

панел за етикетиране

Забележки

Единица на опаковката


1 брой

Джъмпер за клапан

VSTGH050MSS0003A03VDAA041--S

Електрическо свързване - Конектор


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Електрическо свързване

Кабел: 3 m, PUR / PVC, Без халоген; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под тъгъл; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие

