


Свързващ кабел

VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система

Без халоген

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

10...30 DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...90

Защита

IP 67

Механични данни

Материал

TPU

Формиран корпусен материал

TPU

Материал на гайката

месинг, с никелово покритие

Дисплеи / работни елементи

Дисплей

Статус на превключване

2 x Светодиод, жълт

Работа

1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Свързващ кабел

VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 0,6 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Връзка



Цвета на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm

