


E11066



Свързващ кабел

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение		
Система	Без халоген	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита	IP 67	
Механични данни		
Материал	TPU	
Формиран корпусен материал	TPU	
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие	
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	2 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²		
Електрическо свързване - щекер		




Свързващ кабел

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Електрическо свързване


Връзка



Цвета на проводниците :

BK = черен
 BN = кафяв
 BU = син
 WH = бял

Електрическо свързване - Конектор



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие